



KXA02LH

Zacisk szeregowy fazowy 2,5mm²

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny

| | |
|-----------------|------|
| Prąd znamionowy | 24 A |
|-----------------|------|

Wymiary

| | |
|-----------|----------|
| Wysokość | 48,50 mm |
| Szerokość | 44,50 mm |
| Głębokość | 5 mm |

Instalacja, montaż

| | |
|-----------|-----------|
| Montaż na | Szyna DIN |
|-----------|-----------|

Rodzaj połączenia

| | |
|---|---------------------------|
| Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego | 0.5 - 2.5 mm ² |
| Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego | 0.5 - 4 mm ² |

Materiały

| | |
|----------|---------------|
| Kolor | Szary |
| Materiał | Poliamid (PA) |

Łączność

| | |
|------------------|----------------|
| Typ złącza/wtyku | Zacisk śrubowy |
|------------------|----------------|