



KXA02VB

Zacisk przelotowy, mostek pionowy 2,5mm²

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	24 A
-----------------	------

Wymiary

Wysokość	63,90 mm
Szerokość	65,80 mm
Głębokość	5 mm

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	0.5 - 2.5 mm ²
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	0.5 - 4 mm ²

Materiały

Kolor	Czarny
Materiał	Poliamid (PA)

Łączność

Typ złącza/wtyku	Zacisk śrubowy
------------------	----------------