



KXA06LH

### Zacisk szeregowy fazowy 6mm<sup>2</sup>

#### Specyfikacja techniczna

##### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	41 A
-----------------	------

##### Wymiary

Wysokość	53,50 mm
Szerokość	48 mm
Głębokość	8 mm

##### Instalacja, montaż

Montaż na	Szyna DIN
-----------	-----------

##### Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	0.5 - 6 mm <sup>2</sup>
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	0.5 - 6 mm <sup>2</sup>

##### Materiały

Kolor	Szary
Materiał	Poliamid (PA)

##### Łączność

Typ złącza/wtyku	Zacisk śrubowy
------------------	----------------