



KXB70LH

### Zacisk szeregowy fazowy 70mm<sup>2</sup>

#### Specyfikacja techniczna

##### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	192 A
-----------------	-------

##### Wymiary

Wysokość	81,20 mm
Szerokość	76,80 mm
Głębokość	24 mm

##### Instalacja, montaż

Sposób montażu	Szyna DIN
----------------	-----------

##### Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	6 - 70 mm <sup>2</sup>
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	95 mm <sup>2</sup>

##### Materiały

Kolor	Szary
Materiał	Poliamid (PA)

##### Łączność

Typ złącza/wtyku	Zacisk śrubowy
------------------	----------------