



LF304G

Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna CH-10 10x38mm gG 4A 500VAC

Specyfikacja techniczna

Bezpiecznik

Charakterystyka bezpiecznika	gG
Rozmiar wkładki bezpiecznikowej	10.3 x 38

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	4 A
-----------------	-----

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	0,70 W
--	--------

Główne atrybuty elektryczne

Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa I _{cn} AC zgodnie z PN-EN-60898-1	120 kA
---	--------

Napięcie

Typ napięcia zasilania	AC
Napięcie znamionowe	500 - 500 V