



LF332G

Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna CH-10 10x38mm gG 32A 400VAC

Specyfikacja techniczna

Bezpiecznik

Charakterystyka bezpiecznika	gG
Rozmiar wkładki bezpiecznikowej	10.3 x 38

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	32 A
-----------------	------

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	2,90 W
--	--------

Główne atrybuty elektryczne

Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn AC zgodnie z PN-EN-60898-1	120 kA
---	--------

Zakres napięcia

Typ napięcia zasilania	AC
Napięcie znamionowe	400 - 400 V