


LF4011007030



tehalit.LF Kanał elektroinstalacyjny PVC 40x110mm, szary

Specyfikacja techniczna

Wymiary

Wysokość	40 mm
Szerokość	110 mm
Długość	2000 mm
Wewnętrzny przekrój poprzeczny	3115 - 3115 mm ²

Pojemność

Maks. liczba kabli (Ø11mm, wypełnienie 50%, bez urządzeń)	13
---	----

Materiały

Materiał	Polichlorek winylu (PVC)
Obróbka	Stan surowy
Kod RAL	7030
Kolor	Szary

Bezpieczeństwo

Odporność na uderzenie IK	IK07
Klasa ochronności IP	IP30

Normy

Nadaje się do integralności funkcjonalnej zgodnie z DIN4102-12	Nie
--	-----

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 60 °C
-------------------------	------------

Łączność

Akcesoria łączeniowe	Wyposażony w łączniki podstawy
----------------------	--------------------------------

Sprzęt

Liczba przegród	0
Liczba przegród	1 - 4
Liczba partycji z możliwością połączenia wtykowego	3
Z klamrą zaciskową kabla	Tak
Z folią ochronną	Nie