



LF6011009010



## tehalit.LF Kanał elektroinstalacyjny PVC 60x110mm, biały

### Specyfikacja techniczna

#### Wymiary

Wysokość	60 mm
Szerokość	110 mm
Długość	2000 mm
Wewnętrzny przekrój poprzeczny	5460 - 5460 mm <sup>2</sup>

#### Pojemność

Maks. liczba kabli (Ø11mm, wypełnienie 50%, bez urządzeń)	23
---	----

#### Materiały

Materiał	Polichlorek winylu (PVC)
Obróbka	Stan surowy
Kod RAL	9010
Kolor	Czysta biel

#### Bezpieczeństwo

Odporność na uderzenie IK	IK07
Klasa ochronności IP	IP30

#### Normy

Nadaje się do integralności funkcjonalnej zgodnie z DIN4102-12	Nie
--	-----

#### Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 60 °C
-------------------------	------------

#### Łączność

Akcesoria łączeniowe	Wyposażony w łączniki podstawy
----------------------	--------------------------------

#### Sprzęt

Liczba przegród	0
Liczba partycji z możliwością połączenia wtykowego	3
Z klamrą zaciskową kabla	Tak
Z folią ochronną	Nie