




LF6015007035



## tehalit.LF Kanał elektroinstalacyjny PVC 60x150mm, jasnoszary

### Specyfikacja techniczna

#### Wymiary

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Wysokość                       | 60 mm                       |
| Szerokość                      | 150 mm                      |
| Długość                        | 2000 mm                     |
| Wewnętrzny przekrój poprzeczny | 7122 - 7122 mm <sup>2</sup> |

#### Pojemność

|   |    |
|---|----|
| Maks. liczba kabli (Ø11mm, wypełnienie 50%, bez urządzeń) | 30 |
|---|----|

#### Materiały

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| Materiał | Polichlorek winylu (PVC) |
| Obróbka  | Stan surowy              |
| Kod RAL  | 7035                     |
| Kolor    | Jasnoszary               |

#### Bezpieczeństwo

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Odporność na uderzenie IK | IK07 |
| Klasa ochronności IP      | IP30 |

#### Normy

|  |     |
|--|-----|
| Nadaje się do integralności funkcjonalnej zgodnie z DIN4102-12 | Nie |
|--|-----|

#### Warunki użytkowania

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Zakres temperatur pracy | -5 - 60 °C |
|-------------------------|------------|

#### Łączność

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Akcesoria łączeniowe | Wyposażony w łączniki podstawy |
|----------------------|--------------------------------|

#### Sprzęt

|  |       |
|--|-------|
| Liczba przegród                                    | 0     |
| Liczba przegród                                    | 1 - 4 |
| Liczba partycji z możliwością połączenia wtykowego | 3     |
| Z klamrą zaciskową kabla                           | Tak   |
| Z folią ochronną                                   | Nie   |