




LFH2002007035



## tehalit.LFH Kanał elektroinstalacyjny bezhalogenowy 20x20mm, jasnoszary

### Specyfikacja techniczna

#### Wymiary

Wysokość	18 mm
Szerokość	19 mm
Długość	2000 mm
Wewnętrzny przekrój poprzeczny	228 - 228 mm <sup>2</sup>

#### Pojemność

Maks. liczba kabli (Ø11mm, wypełnienie 50%, bez urządzeń)	1
---	---

#### Materiały

Materiał	PC/ABS
Obróbka	Stan surowy
Kod RAL	7035
Kolor	Jasnoszary

#### Bezpieczeństwo

Odporność na uderzenie IK	IK07
Klasa ochronności IP	IP30

#### Normy

Nadaje się do integralności funkcjonalnej zgodnie z DIN4102-12	Nie
--	-----

#### Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 90 °C
-------------------------	------------

#### Łączność

Akcesoria łączeniowe	Bez łącznik apodstawy
----------------------	-----------------------

#### Sprzęt

Liczba przegród	0
Liczba przegród	1 - 1
Liczba partycji z możliwością połączenia wtykowego	0
Z klamrą zaciskową kabla	Nie
Z folią ochronną	Nie