




LFH6009009016



tehalit.LFH Kanał elektroinstalacyjny bezhalogenowy 60x90mm, biały

Specyfikacja techniczna

Wymiary

Wysokość	60 mm
Szerokość	90 mm
Długość	2000 mm
Wewnętrzny przekrój poprzeczny	4360 - 4360 mm ²

Pojemność

Maks. liczba kabli (Ø11mm, wypełnienie 50%, bez urządzeń)	18
---	----

Materiały

Materiał	PC/ABS
Obróbka	Stan surowy
Kod RAL	9016
Kolor	Biały

Bezpieczeństwo

Odporność na uderzenie IK	IK07
Klasa ochronności IP	IP30

Normy

Nadaje się do integralności funkcjonalnej zgodnie z DIN4102-12	Nie
--	-----

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 90 °C
-------------------------	------------

Łączność

Akcesoria łączeniowe	Wyposażony w łączniki podstawy
----------------------	--------------------------------

Sprzęt

Liczba przegród	0
Liczba przegród	1 - 1
Liczba partycji z możliwością połączenia wtykowego	1
Z klamrą zaciskową kabla	Tak
Z folią ochronną	Nie