


LFS600603VERZ



tehalit.LFS Kąt zewnętrzny, 60x60mm, ocynkowany

Specyfikacja techniczna

Wymiary

| | |
|-----------|-------|
| Wysokość | 60 mm |
| Szerokość | 60 mm |

Akcesoria

| | |
|----------------|-----------|
| Typ akcesoriów | Formowany |
|----------------|-----------|

Ustawienia

| | |
|--------|---------|
| Zakres | 90 - 90 |
|--------|---------|

Materiały

| | |
|----------|------------|
| Materiał | Stal |
| Obróbka | Ocynkowany |
| Kolor | Ocynkowane |

Bezpieczeństwo

| | |
|---------------------------|------|
| Odporność na uderzenie IK | IK08 |
| Klasa ochronności IP | IP30 |

Normy

| | |
|----------------------------------------------------------------|-----|
| Nadaje się do integralności funkcjonalnej zgodnie z DIN4102-12 | Nie |
|----------------------------------------------------------------|-----|

Warunki użytkowania

| | |
|-------------------------|------------|
| Zakres temperatur pracy | -5 - 60 °C |
|-------------------------|------------|

Sprzęt

| | |
|------------------|-----------|
| Z folią ochronną | Nie |
| Powiązane serie | LFS 60x60 |