



LNH0063M

## Wkładka bezp. nożowa NH000 wskaźnik podwójny uchwyt nieizolowany gG 63A 500VAC

### Specyfikacja techniczna

#### Architektura

Charakterystyka wyzwalania gG

#### Bezpiecznik

Rozmiar wkładki bezpiecznikowej NH000

Charakterystyka bezpiecznika gG

#### Napięcie

Typ napięcia zasilania AC/DC

#### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 63 A

#### Warunki użytkowania

Izolowany Nie

#### Główne atrybuty elektryczne

Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa I<sub>cn</sub> AC zgodnie z PN-EN-60898-1 120 kA

#### Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego 5,40 W

#### Wymiary

Wysokość 58,50 mm

Szerokość 21 mm

Głębokość 79 mm