



LNH0080M

Wkładka bezp. nożowa typ NH000 gG wsk.podwójny 80A 500V

Specyfikacja techniczna

Architektura

Charakterystyka wyzwalania gG

Bezpiecznik

Rozmiar wkładki bezpiecznikowej NH000

Charakterystyka bezpiecznika gG

Napięcie

Typ napięcia zasilania AC/DC

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 80 A

Warunki użytkowania

Izolowany Nie

Główne atrybuty elektryczne

Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa I_{cn} AC zgodnie z PN-EN-60898-1 120 kA

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego 6,50 W

Wymiary

Wysokość 58,50 mm

Szerokość 21 mm

Głębokość 79 mm