



LR603

Modułowa podstawa bezpiecznikowa 3P wkł.bezp.cyl.L51 14x51mm 50A 690VAC

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Liczba biegunów	3 P
Układ biegunów	3 P

Konfiguracja

Liczba modułów	4.5
----------------	-----

Prąd

Prąd znamionowy In	50 A
--------------------	------

Wymiary

Głębokość produktu	93 mm
Wysokość produktu	107 mm
Szerokość produktu	78.75 mm

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	18.88 W
--	---------

Norma

Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy
---------------------------	---------

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP20
Zgodny z REACH	Tak
Zgodny z dyrektywą ROHS	Tak

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-5...40 °C
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC 60664 / IEC 60947-2.	3
Temperatura przechowywania/transportu	-25...80 °C