



LT350

LT rozłącznik bezpiecz. NH3 3P 630A 690VAC płyta zasilanie/odpływ śruba M10

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	630 A
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany Icw 1s PN-EN-60947	20,40 kA
Dopuszczalna wartość znamionowa prądu AC22 kategoria B	630 A

Bezpiecznik

Rozmiar wkładki bezpiecznikowej	NH3
---------------------------------	-----

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	70 - 300 mm ²
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	70 - 300 mm ²

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-25 - 55 °C
-------------------------	-------------

Instalacja, montaż

Nominalny moment dokręcania	20 - 20 Nm
Montaż na	Płyta montażowa

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	57 W
--	------

Wytrzymałość

Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)	800
Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)	200
Całkowity okres użytkowania (wytrzymałość mechaniczna i elektryczna) PN-EN-60947-3 Tabela 4	1000

Napięcie

Napięcie znamionowe izolacji Ui	1000 V
Znamionowe napięcie udarowe Uimp	8000 V

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP	IP3X
----------------------	------

Wymiary

Wysokość	306 mm
----------	--------

Szerokość	250 mm
Głębokość	130 mm
Długość	330 mm