



SL200809609016

tehalit.SL Nośnik urządzeń 20x80 2x gniazdo 2P+E biały

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

System połączeń	inne
-----------------	------

Konfiguracja

Obróbka antybakteryjna	Nie
------------------------	-----

Kompatybilność

Kompatybilny rodzaj gniazda	45x45 mm
-----------------------------	----------

Wymiary

Wysokość kanału	80 mm
Szerokość kanału	20 mm
Linia produktowa	Gniazdo z uziemieniem

Materiał

Kolor	biały
Materiał	materiały różne
Grupa materiałowa	materiały różne

Akcesoria

Zestaw	Gniazdo SCHUKO
--------	----------------

Wypożenie

Liczba elementów	2
------------------	---

Norma

Dopuszczania / atesty	CE
Dyrektywa europejska RoHS	zgodny

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP40
Zgodny z REACH	Tak
Zgodny z dyrektywą ROHS	Tak
Wolne od halogenu	Nie
Odporność na porażenia	IK07

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	5...60 °C
---------------------	-----------

Temperatura

Temperatura otoczenia	5...60 °C
-----------------------	-----------