




SM050

Amperomierz analogowy przekładnikowy 0-50A

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Montaż	Szyna DIN
--------	-----------

Konfiguracja

Liczba modułów	4
----------------	---

Elementy sterujące i wskaźniki

measurementscale	50 A
------------------	------

Napięcie

Znamionowe napięcie izolacji U_i	2000 V
------------------------------------	--------

Wymiary

Głębokość produktu	54 mm
Wysokość produktu	85 mm
Szerokość produktu	70 mm

Moc

Moc wejściowa	1.1 VA
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	1.1 W

Instalacja / Montaż

Wersja modułowa	Tak
-----------------	-----

Podłączenie

Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku	1 / 6mm ²
--	----------------------

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP20
Zgodny z REACH	Tak
Zgodny z dyrektywą ROHS	Tak

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-25...50 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-40...80 °C