



SM151

Amperomierz cyfrowy przekładnikowy 0-150A

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Montaż	Szyna DIN
--------	-----------

Konfiguracja

Liczba modułów	4
----------------	---

Elementy sterujące i wskaźniki

measurementscale	150 A
------------------	-------

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)	207 / 230 / 253 V
--	-------------------

Napięcie

Spadek napięcia	120 mV
-----------------	--------

Wymiary

Głębokość produktu	54 mm
Wysokość produktu	85 mm
Szerokość produktu	70 mm

Moc

Moc wejściowa	1 VA
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	1 W

Instalacja / Montaż

Wersja modułowa	Tak
-----------------	-----

Wyposażenie

Liczba cyfr	3
-------------	---

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP20
Zgodny z REACH	Tak
Zgodny z dyrektywą ROHS	Tak

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-10...55 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-40...70 °C