



SPC023N

**SPD Moduł T3 MOV 2P sieć TN-S In=5kA Uc=264V Uoc=6kV Up=1,25kV**

**Specyfikacja techniczna**

**Konfiguracja sieci**

Rodzaj sieci TN-S, TT

**Prąd elektryczny**

Prąd udarowy Iimp (10/350 μs) PN-EN-61643 L-N(PEN)/N-PE 0,5 kA

**Sprzęt**

Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji Nie

**Normy**

Klasa wymagań IEC 61643 T2, T3

**Pojemność**

Liczba modułów 1

**Bezpieczeństwo**

Klasa ochronności IP IP20

**Warunki użytkowania**

Zakres temperatur pracy -40 - 80 °C

**Wymiary**

Wysokość 46,8 mm

Szerokość 17,5 mm

Głębokość 62,7 mm

**Elementy sterujące i wskaźniki**

Sygnalizator optyczny Optyczny