



SPK700

SPD TV 5 torów coax In=2,5kA

Specyfikacja techniczna

Instalacja, montaż

Montaż na	Szyna DIN
Nominalny moment dokręcania	1 - 1 Nm

Normy

Klasa wymagań IEC 61643	C1, C2, C3, D1, B2
-------------------------	--------------------

Napięcie

Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)	14 - 18 V
Ciągłe napięcie robocze Uc zgodnie z PN-EN-61643-1	20 V
Napięciowy poziom ochrony Up	0,50 kV

Prąd elektryczny

Znamionowy prąd wyładowczy In 8 - 20 μs C2 PN-EN-61643	2,50 kA
Maks. rozładowanie (Imax) L-N (PEN)/N-PE	2,5 kA

Wymiary

Wysokość	31,50 mm
Szerokość	144,90 mm
Głębokość	71,50 mm

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-25 - 55 °C
-------------------------	-------------

Sprzęt

Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji	Nie
------------------------------------	-----