



SPK900

## SPD sieci Ethernet Profinet $U_c=3,3V$ DC $I_n=2kA$

### Specyfikacja techniczna

#### Instalacja, montaż

Sposób montażu Szyna DIN

#### Normy

Klasa wymagań IEC 61643 C1, C2, C3, D1, B2

#### Napięcie

Ciągłe napięcie robocze  $U_c$  zgodnie z PN-EN-61643-1 3,30 V

Napięciowy poziom ochrony  $U_p$  0,10 kV

#### Prąd elektryczny

Znamionowy prąd wyładowczy  $I_n$  8 - 20  $\mu s$  C2 PN-EN-61643 0,91 kA

Maks. rozładowanie ( $I_{max}$ ) L-N (PEN)/N-PE 10 kA

#### Wymiary

Wysokość 102 mm

Szerokość 25 mm

Głębokość 63,5 mm

#### Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -40 - 70 °C

#### Sprzęt

Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji Nie