



SU212



Dzwonek modułowy 12V 85dB

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	0,33 A
-----------------	--------

Wymiary

Wysokość	80 mm
Szerokość	18 mm
Głębokość	65 mm

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-10 - 40 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-25 - 60 °C

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	4 mm ²
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	6 mm ²

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	5 W
Pobór mocy VA	5 VA

Sprzęt

Poziom dźwięku	85
----------------	----