



SU215



Brzęczyk modułowy 230V 78dB

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny

| | |
|-----------------|--------|
| Prąd znamionowy | 0,03 A |
|-----------------|--------|

Wymiary

| | |
|-----------|-------|
| Wysokość | 80 mm |
| Szerokość | 18 mm |
| Głębokość | 65 mm |

Warunki użytkowania

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Zakres temperatur pracy | -10 - 40 °C |
| Temperatura przechowywania/transportu | -25 - 60 °C |

Rodzaj połączenia

| | |
|---|-------------------|
| Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego | 4 mm ² |
| Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego | 6 mm ² |

Moc

| | |
|--|---------|
| Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego | 6,50 W |
| Pobór mocy VA | 6,50 VA |

Sprzęt

| | |
|----------------|----|
| Poziom dźwięku | 78 |
|----------------|----|