




SVN312



## Przełącznik przyciskowy 1NO Ith=16A 230VAC

### Specyfikacja techniczna

#### Sprzęt

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Liczba styków INV       | 0   |
| Liczba styków NC        | 0   |
| Liczba styków NO        | 1   |
| Z lampką sygnalizacyjną | Nie |

#### Prąd elektryczny

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Chwilowy prąd kontaktowy | 16 A |
|--------------------------|------|

#### Pojemność

|                |   |
|----------------|---|
| Liczba modułów | 1 |
|----------------|---|

#### Wymiary

|           |          |
|-----------|----------|
| Wysokość  | 83 mm    |
| Szerokość | 17,50 mm |
| Głębokość | 66 mm    |