



SVN331



### Przycisk sterowniczy 2NO I<sub>th</sub>=16A 230VAC

#### Specyfikacja techniczna

##### Sprzęt

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Liczba styków INV       | 0   |
| Liczba styków NC        | 0   |
| Liczba styków NO        | 2   |
| Z lampką sygnalizacyjną | Nie |

##### Prąd elektryczny

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Chwilowy prąd kontaktowy | 16 A |
|--------------------------|------|

##### Pojemność

|                |   |
|----------------|---|
| Liczba modułów | 1 |
|----------------|---|

##### Wymiary

|           |          |
|-----------|----------|
| Wysokość  | 83 mm    |
| Szerokość | 17,50 mm |
| Głębokość | 66 mm    |