




SVN341



### Przycisk sterowniczy 2NC Ith=16A 230VAC

#### Specyfikacja techniczna

##### Sprzęt

Liczba styków INV	0
Liczba styków NC	2
Liczba styków NO	0
Z lampką sygnalizacyjną	Nie

##### Prąd elektryczny

Chwilowy prąd kontaktowy	16 A
--------------------------	------

##### Pojemność

Liczba modułów	1
----------------	---

##### Wymiary

Wysokość	83 mm
Szerokość	17,50 mm
Głębokość	66 mm