




SVN391



**Przycisk sterowniczy 2x 1NO+NC zielony i czerwony Ith=16A 230VAC**

**Specyfikacja techniczna**

**Sprzęt**

Liczba styków INV	0
Liczba styków NC	1
Liczba styków NO	1
Z lampką sygnalizacyjną	Nie

**Prąd elektryczny**

Chwilowy prąd kontaktowy	16 A
--------------------------	------

**Pojemność**

Liczba modułów	1
----------------	---

**Wymiary**

Wysokość	83 mm
Szerokość	17,50 mm
Głębokość	66 mm