



TRE301



IP55



KNX q/e/s Natynkowy nadajnik radiowy 1-krotny, IP55

Specyfikacja techniczna

Instalacja, montaż

Montaż na Montaż podłogowy

Częstotliwość

Częstotliwość nadajnika radiowego 868,30 MHz

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -10 - 55 °C

Łączność

Kategoria odbiornika 2

Protokół radiowy KNX Radio

Funkcje

Z termostatem pokojowym Nie

Napięcie

Zakres napięcia pracy 3 - 3 V

Wymiary

Wbudowane puszkki podtynkowe 25 mm

Wysokość 76 mm

Szerokość 49 mm

Materiały

Kolor Biały

Kod RAL 9010

Materiał Tworzywo sztuczne

Wykończenie powierzchni Połysk, Mat

Akcesoria

Posiada pole opisowe Nie

Tekst

Funkcja

Łatwe funkcje dodatkowe: +6 scen, tryb pracy zał./wył., sterowanie 1 przyciskiem góra/dół, Konfiguracja może zostać przesłana z urządzenia głównego, Funkcja resetu (do ustawień fabrycznych)

Montaż

Do mocowania za pomocą śrub lub do montażu z mocowaniem samoprzylepnym, Do montażu pionowego i poziomego