



TRM693G



IP20

**KNX q/e/s Wyjście załączające przekaźnikowe 1-kr + wejście bezpotencjałowe 2-kr**

#### Specyfikacja techniczna

##### Ustawienia

Obsługiwane tryby konfiguracji ETS, easy, quicklink

##### Łączność

Protokół radiowy KNX Radio

Kategoria odbiornika 2

Z magistralą KNX Nie

Z systemem magistrali KNX radio Tak

##### Wymiary

Głębokość 20 mm

Zakres głębokości wbudowania 40 mm

##### Materiały

Kolor Jasnoszary

##### Sprzęt

Częstotliwość radiowa dwukierunkowa Tak

Z przełącznikiem dla przełącznika ręcznego Tak

##### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 3 A

##### Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 50 Hz

Częstotliwość odbiornika radiowego 868,30 - 868,30 MHz

##### Moc

Moc wyjściowa 690 W

##### Napięcie

Zakres napięcia pracy 230 - 230 V

Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC) 230 - 230 V

Napięcie zasilania systemu 230 V AC

##### Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP IP20

##### Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -10 - 50 °C

##### Tekst

Z zastrzeżeniem zmian technicznych

Funkcja	Łatwe funkcje dodatkowe: +6 scen, Możliwość aktywacji funkcji repeatera w celu zwiększenia zasięgu radiowego, Funkcja resetu (do ustawień fabrycznych)
Montaż	Do zabudowy pod mechanizmami podtynkowymi
Typ połączenia	Z zaciskami śrubowo-windowymi