



TRM694G



IP20

KNX q/e/s Wyjście załączające bezpotencjałowe 1-kr + wej. bezpotencjałowe 2-kr

Specyfikacja techniczna

Ustawienia

Obsługiwane tryby konfiguracji ETS, easy, quicklink

Łączność

Protokół radiowy	KNX Radio
Kategoria odbiornika	2
Z magistralą KNX	Nie
Z systemem magistrali KNX radio	Tak

Wymiary

Głębokość	20 mm
Zakres głębokości wbudowania	40 mm

Materiały

Kolor Jasnoszary

Sprzęt

Częstotliwość radiowa dwukierunkowa	Tak
Z przełącznikiem dla przełącznika ręcznego	Tak

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 4 A

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 50 Hz
Częstotliwość odbiornika radiowego	868,30 - 868,30 MHz

Moc

Moc wyjściowa 920 W

Napięcie

Zakres napięcia pracy	230 - 230 V
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)	230 - 230 V
Napięcie zasilania systemu	230 V AC

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP IP20

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -10 - 50 °C

Tekst

Z zastrzeżeniem zmian technicznych

Funkcja	Łatwe funkcje dodatkowe: +6 scen, Możliwość aktywacji funkcji repeatera w celu zwiększenia zasięgu radiowego, Funkcja resetu (do ustawień fabrycznych)
Montaż	Do zabudowy pod mechanizmami podtynkowymi
Typ połączenia	Z zaciskami śrubowo-windowymi