



TRM702A



KNX q/e/s 2-kanalowe wejście przyciskowe, na baterie, jasnoszary

Specyfikacja techniczna

Ustawienia

Obsługiwane tryby konfiguracji ETS, easy, quicklink

Pęd elektryczny

Liczba obwodów wejściowych 2

Sprzęt

Wymagane zewnętrzne napięcie Nie

Częstotliwość radiowa dwukierunkowa Tak

Z baterią Tak

Z układem sterowania HVAC Nie

Łączność

Z systemem magistrali KNX radio Tak

Instalacja, montaż

Montaż na Montaż podtynkowy

Oświetlenie

Do sterowania LED Nie

Materiały

Materiał Tworzywo sztuczne

Kolor Jasnoszary

Kod RAL 7035

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP IP30

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -10 - 50 °C

Napięcie

Zakres napięcia wejściowego 3 - 3 V

Typ napięcia zasilania DC

Napięcie zasilania systemu 3 V