



TU402



IP50



KNX q/e/s Pilot radiowy 2-kanałowy KNX RF

Specyfikacja techniczna

Częstotliwość

Częstotliwość transmisji 868 - 868 MHz

Napięcie

Zakres napięcia pracy 6 - 6 V

Łączność

Protokół radiowy KNX Radio

Kategoria odbiornika 2

Elementy sterujące i wskaźniki

Liczba przycisków 2

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP IP50

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -10 - 45 °C

Wymiary

Wysokość 83 mm

Szerokość 46,5 mm

Głębokość 15,80 mm

Sprzęt

Z baterią Tak

Bateria (akumulator)

Żywotność baterii 5 lat

Tekst

Funkcja

Łatwe funkcje dodatkowe: +6 scen, tryb pracy zał./wył., sterowanie 1 przyciskiem góra/dół, Funkcja resetu (do ustawień fabrycznych)