



TXA114



KNX e/s Zasilacz KNX 1 x 30 V DC, 320 mA + 1 x 24 V DC, 640 mA

Specyfikacja techniczna

Pojemność

Liczba modułów	4
----------------	---

Łączność

Z systemem magistrali KNX radio	Nie
---------------------------------	-----

Napięcie

Zakres napięcia pracy	230 - 230 V
-----------------------	-------------

Napięcie wyjściowe	28 - 32 V
--------------------	-----------

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	0.75 - 2.5 mm ²
---	----------------------------

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	0.75 - 2.5 mm ²
--	----------------------------

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Tekst

Bezpiecznik	Z elektroniczną ochroną przed zwarciami i przeciążeniami
-------------	--

Rozgałęzienie	Wymagane jest podłączenie przewodu ochronnego
---------------	---

Typ połączenia	Z zaciskami wtykowymi quickconnect
----------------	------------------------------------