



TXA116



KNX e/s Zasilacz KNX 2 x 30 V DC 320 mA

Specyfikacja techniczna

Pojemność

Liczba modułów 4

Łączność

Z systemem magistrali KNX radio Nie

Napięcie

Zakres napięcia pracy 230 - 230 V

Napięcie wyjściowe 28 - 32 V

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego 0.75 - 2.5 mm²

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego 0.75 - 2.5 mm²

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -5 - 45 °C

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

Tekst

Bezpiecznik Z elektroniczną ochroną przed zwarciami i przeciążeniami

Rozgałęzienie Wymagane jest podłączenie przewodu ochronnego

Typ połączenia Z zaciskami wtykowymi quickconnect