



TXA310



KNX e/s Wejście binarne 10-krotne, 230V AC

Specyfikacja techniczna

Architektura

System magistralny magistrala EIB

Ustawienia

Obsługiwane tryby konfiguracji ETS, easy

Prąd elektryczny

Liczba obwodów wejściowych 10

Sprzęt

Wymagane zewnętrzne napięcie Nie

Częstotliwość radiowa dwukierunkowa Nie

Z baterią Nie

Z układem sterowania HVAC Nie

Łączność

Z systemem magistrali KNX radio Nie

Instalacja, montaż

Montaż na Szyna DIN

Tylko do użytku wewnętrznego

Liczba półmodułów 17,5 mm 8

Oświetlenie

Do sterowania LED Nie

Materiały

Materiał Tworzywo sztuczne

Kolor Jasnoszary

Kod RAL 7035

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP IP20

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy 0 - 45 °C

Napięcie

Zakres napięcia wejściowego 230 - 230 V

Napięcie robocze magistrali 21 - 32 V

Typ napięcia zasilania AC