


TXA608B



easy

## KNX e/s Sterownik załączający/żaluzjowy 10 A, 8-/4-kr

### Specyfikacja techniczna

#### Ustawienia

Obsługiwane tryby konfiguracji ETS, easy

#### Łączność

Z magistralą KNX Tak

Z systemem magistrali KNX radio Nie

#### Materiały

Kolor Szary

#### Sprzęt

Częstotliwość radiowa dwukierunkowa Nie

Z przełącznikiem dla przełącznika ręcznego Tak

#### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 10 A

Pobór prądu przez magistralę stan czuwania 4 mA

#### Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

#### Moc

Moc wyjściowa 1200 W

#### Napięcie

Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC) 230 - 230 V

Napięcie zasilania systemu 30 V DC poprzez magistralę

#### Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP IP20

#### Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -5 - 45 °C

#### Tekst

Funkcja

Z funkcjami zabezpieczającymi, np. dla alarmu wiatru, deszczu, Z funkcją pozycjonowania położenia rolety i pozycji lameli, Z funkcją osłony przeciw-słonecznej

Typ połączenia

Z zaciskami wtykowymi quickconnect