



TXB302



## KNX e/s Wejście przyciskowe 2-krotne, podtynkowe

### Specyfikacja techniczna

#### Architektura

System magistralny magistrala EIB

#### Ustawienia

Obsługiwane tryby konfiguracji ETS, easy

#### Prąd elektryczny

Liczba obwodów wejściowych 2

#### Sprzęt

Wymagane zewnętrzne napięcie Nie

Częstotliwość radiowa dwukierunkowa Nie

Z baterią Nie

Z układem sterowania HVAC Nie

#### Łączność

Z systemem magistrali KNX radio Nie

#### Instalacja, montaż

Montaż na Montaż podtynkowy

#### Tylko do użytku wewnętrznego

Liczba półmodułów 17,5 mm 0

#### Oświetlenie

Do sterowania LED Nie

#### Materiały

Materiał Tworzywo sztuczne

Kolor Jasnoszary

Kod RAL 7035

#### Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP IP30

#### Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy 0 - 45 °C

#### Napięcie

Zakres napięcia wejściowego 5 - 5 V

Napięcie robocze magistrali 21 - 32 V

Typ napięcia zasilania DC

