



TXB322



easy

## KNX e/s Wejście przyciskowe z wyjściem sterującym LED, 2-wejścia + 2-wyjścia

### Specyfikacja techniczna

#### Architektura

System magistralny magistrala EIB

#### Ustawienia

Obsługiwane tryby konfiguracji ETS, easy

#### Prąd elektryczny

Liczba obwodów wejściowych 2

#### Sprzęt

Wymagane zewnętrzne napięcie Tak

Częstotliwość radiowa dwukierunkowa Nie

Z baterią Nie

Z układem sterowania HVAC Nie

#### Łączność

Z systemem magistrali KNX radio Nie

#### Instalacja, montaż

Montaż na Montaż podtynkowy

#### Oświetlenie

Do sterowania LED Tak

#### Materiały

Materiał Poliamid (PA)

Kolor Jasnoszary

Kod RAL 7035

#### Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP IP20

#### Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy 0 - 45 °C

#### Napięcie

Zakres napięcia wejściowego 5 - 5 V

Napięcie robocze magistrali 21 - 32 V

Typ napięcia zasilania DC

Napięcie zasilania systemu 30 V DC poprzez magistralę