



TXB344



easy

KNX e/s Wejście przyciskowe z wyjściem sterującym LED, 4-wejścia + 4-wyjścia

Specyfikacja techniczna

Architektura

System magistralny magistrala EIB

Ustawienia

Obsługiwane tryby konfiguracji ETS, easy

Prąd elektryczny

Liczba obwodów wejściowych 4

Sprzęt

Wymagane zewnętrzne napięcie Tak

Częstotliwość radiowa dwukierunkowa Nie

Z baterią Nie

Z układem sterowania HVAC Nie

Łączność

Z systemem magistrali KNX radio Nie

Instalacja, montaż

Montaż na Montaż podtynkowy

Oświetlenie

Do sterowania LED Tak

Materiały

Materiał Poliamid (PA)

Kolor Jasnoszary

Kod RAL 7035

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP IP20

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy 0 - 45 °C

Napięcie

Zakres napięcia wejściowego 5 - 5 V

Napięcie robocze magistrali 21 - 32 V

Typ napięcia zasilania DC

Napięcie zasilania systemu 30 V DC poprzez magistralę