



KNX e/s Sterownik załączający 1-krotny, podtynkowy, 10 A

Specyfikacja techniczna

Ustawienia

Obsługiwane tryby konfiguracji ETS, easy

Łączność

Z magistralą KNX Tak

Z systemem magistrali KNX radio Nie

Wymiary

Głębokość 22 mm

Materiały

Kolor Jasnoszary

Sprzęt

Częstotliwość radiowa dwukierunkowa Nie

Z przełącznikiem dla przełącznika ręcznego Tak

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 10 A

Pobór prądu przez magistralę stan czuwania 5 mA

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

Moc

Żarówka 230 V 600 - 600 W

Moc wyjściowa 600 W

Napięcie

Napięcie znamionowe łączeniowe U_e (AC) 230 - 230 V

Napięcie zasilania systemu 30 V DC poprzez magistralę

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP IP20

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -5 - 45 °C

Tekst

Typ połączenia Z zaciskami śrubowymi