


TXB692F



easy

KNX e/s Sterownik załączający/żaluzjowy 2-/1-krotny + wejście 2-krotne, p/t, 6 A

Specyfikacja techniczna

Ustawienia

Obsługiwane tryby konfiguracji ETS, easy

Łączność

Z systemem magistrali KNX radio Nie

Instalacja, montaż

Montaż na Montaż podtynkowy

Materiały

Kolor Jasnoszary

Sprzęt

Z przełącznikiem dla przełącznika ręcznego Tak

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 6 A

Maksymalny prąd łączeniowy 6 A

Napięcie

Napięcie robocze magistrali 21 - 32 V

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -5 - 45 °C

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego 0.75 - 2.5 mm²

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego 0.75 - 2.5 mm²

Pojemność

Liczba modułów 0

Tekst

Z funkcjami zabezpieczającymi, np. dla alarmu wiatru, deszczu, Funkcje wejścia binarnego: Załączanie, ściemnianie, żaluzja, nadajnik wartości, scena, priorytet, sterowanie czasowe, płyta pomocnicza, Z funkcją pozycjonowania położenia rolety i pozycji lameli

Typ połączenia Z zaciskami śrubowymi