



TYA604D



KNX s Sterownik załączający / żaluzjowy 16 A, 4-/2-kr, 4 mod

Specyfikacja techniczna

Ustawienia

Obsługiwane tryby konfiguracji	ETS
--------------------------------	-----

Łączność

Z magistralą KNX	Tak
Z systemem magistrali KNX radio	Nie

Wymiary

Głębokość	65 mm
-----------	-------

Materiały

Kolor	Jasnoszary
-------	------------

Sprzęt

Częstotliwość radiowa dwukierunkowa	Nie
Z przełącznikiem dla przełącznika ręcznego	Tak

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	16 A
Pobór prądu przez magistralę stan czuwania	3 mA

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Moc

Żarówka 230 V	2300 - 2300 W
Moc wyjściowa	2300 W

Napięcie

Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)	230 - 230 V
Napięcie zasilania systemu	30 V DC poprzez magistralę

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP	IP20
----------------------	------

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

Tekst

Funkcja	Z funkcjami zabezpieczającymi, np. dla alarmu wiatru, deszczu, Z funkcją pozycjonowania położenia rolety i pozycji lameli, Z funkcją osłony przeciwsłonecznej
---------	---

