



TYA610C



## KNX s Sterownik załączający / żaluzjowy 16 A, 10-/5-kr, 6 mod

### Specyfikacja techniczna

#### Ustawienia

Obsługiwane tryby konfiguracji	ETS
--------------------------------	-----

#### Łączność

Z magistralą KNX	Tak
Z systemem magistrali KNX radio	Nie

#### Wymiary

Głębokość	65 mm
-----------	-------

#### Materiały

Kolor	Jasnoszary
-------	------------

#### Sprzęt

Częstotliwość radiowa dwukierunkowa	Nie
Z przełącznikiem dla przełącznika ręcznego	Tak

#### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	16 A
Pobór prądu przez magistralę stan czuwania	8 mA

#### Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

#### Moc

Żarówka 230 V	2300 - 2300 W
Moc wyjściowa	2300 W

#### Napięcie

Napięcie znamionowe łączeniowe U <sub>e</sub> (AC)	230 - 230 V
Napięcie zasilania systemu	30 V DC poprzez magistralę

#### Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP	IP20
----------------------	------

#### Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

#### Tekst

Funkcja

Z funkcjami zabezpieczającymi, np. dla alarmu wiatru, deszczu, Z funkcją pozycjonowania położenia rolety i pozycji lameli, Z funkcją osłony przeciwsłonecznej

