


TYA624A



IP20 KNX



quickconnect

## KNX system Sterownik rolet 4-krotny, 230V AC, 4M

### Specyfikacja techniczna

#### Ustawienia

Obsługiwane tryby konfiguracji ETS

#### Łączność

Z systemem magistrali KNX radio Nie

#### Instalacja, montaż

Montaż na Szyna DIN

#### Materiały

Kolor Jasnoszary

#### Sprzęt

Z przełącznikiem dla przełącznika ręcznego Tak

#### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 6 A

Maksymalny prąd łączeniowy 6 A

#### Napięcie

Napięcie robocze magistrali 21 - 32 V

#### Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -5 - 45 °C

#### Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego 0.75 - 2.5 mm<sup>2</sup>

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego 0.75 - 2.5 mm<sup>2</sup>

#### Pojemność

Liczba modułów 4

#### Tekst

Funkcja Z funkcją pozycjonowania rolet, Z funkcjami zabezpieczającymi, np. dla alarmu wiatru, deszczu, Z funkcją osłony przeciwstónczej

Typ połączenia Z zaciskami wtykowymi quickconnect