



**KNX system Sterownik załączający 1-krotny, podtynkowy, 10 A**

**Specyfikacja techniczna**

**Ustawienia**

Obsługiwane tryby konfiguracji	ETS
--------------------------------	-----

**Łączność**

Z magistralą KNX	Tak
Z systemem magistrali KNX radio	Nie

**Wymiary**

Głębokość	22 mm
Zakres głębokości wbudowania	40 mm

**Materiały**

Kolor	Jasnoszary
-------	------------

**Sprzęt**

Częstotliwość radiowa dwukierunkowa	Nie
Z przełącznikiem dla przełącznika ręcznego	Tak

**Prąd elektryczny**

Prąd znamionowy	10 A
Pobór prądu przez magistralę stan czuwania	5 mA

**Częstotliwość**

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

**Moc**

Żarówka 230 V	600 - 600 W
Moc wyjściowa	500 W

**Napięcie**

Napięcie znamionowe łączeniowe U <sub>e</sub> (AC)	230 - 230 V
Napięcie zasilania systemu	30 V DC poprzez magistralę

**Bezpieczeństwo**

Klasa ochronności IP	IP20
----------------------	------

**Warunki użytkowania**

Zakres temperatur pracy	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

**Tekst**

Typ połączenia	Z zaciskami śrubowymi
----------------	-----------------------