



TYF642F



KNX system Sterownik fan-coil 2-krotny, 10A

Specyfikacja techniczna

Łączność

Z systemem magistrali KNX radio Nie

Napięcie

Napięcie robocze magistrali 21 - 32 V

Napięcie pomocnicze 230 - 230 V

Prąd elektryczny

Maksymalny prąd łączeniowy 10 A

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -5 - 45 °C

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego 0.75 - 4 mm²

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego 1.5 - 4 mm²

Pojemność

Liczba modułów 4

Tekst

Typ połączenia Z zaciskami śrubowymi