


TYMS616D



Sterownik załączający 16-krotny, 16A c-load

Specyfikacja techniczna

Ustawienia

Obsługiwane tryby konfiguracji ETS, easy

Łączność

Z magistralą KNX Tak
 Z systemem magistrali KNX radio Nie

Wymiary

Głębokość 65 mm
 Zakres głębokości wbudowania 65 mm

Materiały

Kolor Jasnoszary

Sprzęt

Częstotliwość radiowa dwukierunkowa Nie
 Z przełącznikiem dla przełącznika ręcznego Tak

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 16 A
 Pobór prądu przez magistralę stan czuwania 3 mA

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

Moc

Żarówka 230 V 2300 - 2300 W
 Moc wyjściowa 2300 W

Napięcie

Napięcie znamionowe łączeniowe U_e (AC) 230 - 230 V
 Napięcie zasilania systemu 30 V DC poprzez magistralę

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP IP20

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -5 - 45 °C

Tekst

Z funkcjami zabezpieczającymi, np. dla alarmu wiatru, deszczu, Z funkcją pozycjonowania położenia rolety i pozycji lameli, Z funkcją osłony przeciw-słonecznej

Funkcja

Typ połączenia

Z zaciskami wtykowymi quickconnect