


TYMS620D



## Sterownik załączający 20-krotny, 16A c-load

### Specyfikacja techniczna

#### Ustawienia

Obsługiwane tryby konfiguracji ETS, easy

#### Łączność

Z magistralą KNX Tak

Z systemem magistrali KNX radio Nie

#### Wymiary

Głębokość 65 mm

Zakres głębokości wbudowania 65 mm

#### Materiały

Kolor Jasnoszary

#### Sprzęt

Częstotliwość radiowa dwukierunkowa Nie

Z przełącznikiem dla przełącznika ręcznego Tak

#### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 16 A

Pobór prądu przez magistralę stan czuwania 3 mA

#### Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

#### Moc

Żarówka 230 V 2300 - 2300 W

Moc wyjściowa 2300 W

#### Napięcie

Napięcie znamionowe łączeniowe U<sub>e</sub> (AC) 230 - 230 V

Napięcie zasilania systemu 30 V DC poprzez magistralę

#### Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP IP20

#### Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -5 - 45 °C

#### Tekst

Z funkcjami zabezpieczającymi, np. dla alarmu wiatru, deszczu, Z funkcją pozycjonowania położenia rolety i pozycji lameli, Z funkcją osłony przeciw-słonecznej

Funkcja

Typ połączenia

Z zaciskami wtykowymi quickconnect