



TYMS646R

IP20



Sterownik grzewczy 6-kanalowy KNX, z regulacją, 24/230V

Specyfikacja techniczna

Łączność

Z systemem magistrali KNX radio Nie

Napięcie

Napięcie robocze magistrali 21 - 32 V

Napięcie pomocnicze 110 - 230 V

Prąd elektryczny

Maksymalny prąd łączeniowy 0,16 A

Pojemność

Liczba modułów 4